

# Hoja de datos del producto

## Características

# 9070EO2D1

Transformer, Type EO, industrial control,  
100VA, 240/480VAC primary / 120VAC  
secondary, 1 phase, 50/60 Hz, 115°C



### Principal

Tipo de producto o componente	Industrial Control Transformer (**)
Gama de producto	EOCR

### Complementario

Número de fases de la red	1 fase
Potencia nominal en VA	100 VA
Tensión primario	240 x 480 V 230 x 460 V 220 x 440 V
Tensión del secundario	110 V
Aumento de temperatura	80 °C
Conexión eléctrica	Terminales con abrazaderas de tornillo
Altura	96 mm
Anchura	86 mm
Profundidad	71 mm
Peso del producto	1.7 kg

### Entorno

Certificaciones de producto	Registrado por UL CE CSA
Grado NEMA	Not rated (open device) (**)
Insulation temperature (**)	130 °C

### Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	1.769 kg
Paquete 1 Altura	9.652 cm
Paquete 1 ancho	10.668 cm
Paquete 1 Largo	10.16 cm

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	<a href="#">Declaración De REACh</a>
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Si
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Si</a>
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
Sin PVC	Si

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------