

Hoja de datos del producto 9422RM1

Características

Disconnect mechanism, circuit breaker, variable depth, 800/1200A, 3 pole, operator only, for PowerPact M and P breakers



Principal

Range	9422R
Product	Circuit Breaker Mechanism ((*))
Mounting Type	Flange ((*)) rod ((*)) variable depth ((*))
Certifications	CSA Reconocido por UL
Circuit Breaker Type	PowerPact multistandard 3
Handle Type	Pedir por separado

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	6.49 kg
Paquete 1 Altura	22.9 cm
Paquete 1 ancho	37.3 cm
Paquete 1 Largo	61 cm

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Sin PVC	Sí

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------