





Principal

| | |
|--|---|
| Gama de producto | EasyPact |
| Tipo de producto o componente | Interrupor automático |
| Nombre corto del dispositivo | Easypact EZC250N |
| Nombre del interruptor automático | Easypact EZC250N |
| Aplicación del dispositivo | Distribución |
| Número de polos | 3P |
| Descripción de polos protegidos | 3t |
| Tipo de red | DC CA |
| Frecuencia de red | 50/60 Hz |
| Corriente nominal (In) | 225 A en 40 °C |
| [Ui] tensión asignada de aislamiento | 690 V CA 50/60 Hz acorde a En> 50 A |
| [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques | 6 kV acorde a En> 50 A |
| [Ue] tensión asignada de empleo | 550 V CA 50/60 Hz acorde a En> 50 A 250 V DC acorde a En> 50 A |
| Código de poder de corte | Sin protección |
| Poder de corte | 20 KA Icu en 440 V CA 50/60 Hz acorde a En> 50 A 50 KA Icu en 110...130 V CA 50/60 Hz acorde a En> 50 A 50 KA Icu en 220...240 V CA 50/60 Hz acorde a En> 50 A 20 KA Icu en 125 V DC 1P acorde a En> 50 A 20 KA Icu en 250 V DC 2P acorde a En> 50 A 25 KA Icu en 380 V CA 50/60 Hz acorde a En> 50 A 25 KA Icu en 400...415 V CA 50/60 Hz acorde a En> 50 A 8 kA Icu en 550 V CA 50/60 Hz acorde a En> 50 A |
| [Ics] poder de corte en servicio | 10 KA en 440 V CA 50/60 Hz acorde a En> 50 A 25 KA en 110/130 V CA 50/60 Hz acorde a En> 50 A 10 KA en 125 V DC acorde a En> 50 A 10 KA en 250 V DC acorde a En> 50 A 25 KA en 220/230/240 V CA 50/60 Hz acorde a En> 50 A 4 KA en 550 V CA 50/60 Hz acorde a En> 50 A 12.5 KA en 380 V CA 50/60 Hz acorde a En> 50 A 12.5 kA en 400/415 V CA 50/60 Hz acorde a En> 50 A |
| Apto para seccionamiento | Sí acorde a En> 50 A |
| Categoría de empleo | Categoría A |
| Unidad de control | TM-D |
| Tecnología de unidad de disparo | Térmico-magnético |
| Calibre de la unidad de disparo | 225 A en 50 °C |
| Tipo de protección | Protección contra cortocircuitos Protección contra sobrecargas |
| Grado de contaminación | 3 acorde a IK07 3 acorde a IEC 947-1 |

Complementario

| | |
|----------------------------------|---|
| Tipo de control | Maneta |
| Tipo de montaje | Fijo |
| Tipo de montaje | Placa posterior |
| Conexión superior | Frontal |
| Conexión hacia abajo | Parte frontal |
| Endurancia mecánica | 10000 ciclos |
| Durabilidad eléctrica | Categoría A, estado 1 5000 ciclos 415 V CA 50/60 Hz acorde a En> 50 A |
| Paso de conexión | 35 mm |
| Señalizaciones en local | Indicación de contacto positivo |
| Ajustes de protección de neutro | Sin protección |
| Protección contra fugas a tierra | Sin |
| Altura | 165 mm |
| Anchura | 105 mm |
| Profundidad | 60 mm |

Entorno

| | |
|--|---------------------------------------|
| Normas | Icu GB/T 14048.2 EN/IEC 60947-1 |
| Grado de protección IP | IP20 acorde a IEC 60529 |
| Grado de protección IK | IK07 acorde a IEC 62262 |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -25...70 °C |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -35...85 °C |

Unidades de embalaje

| | |
|------------------------------------|----------|
| Tipo de Unidad de Paquete 1 | PCE |
| Número de Unidades en el Paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Peso | 1.57 kg |
| Paquete 1 Altura | 11 cm |
| Paquete 1 ancho | 11.5 cm |
| Paquete 1 Largo | 18 cm |
| Tipo de Unidad de Paquete 2 | PAL |
| Número de Unidades en el Paquete 2 | 108 |
| Paquete 2 Peso | 182.0 kg |
| Paquete 2 Altura | 61 cm |
| Paquete 2 Ancho | 80 cm |
| Paquete 2 Largo | 120 cm |
| Tipo de Unidad de Paquete 3 | S03 |
| Número de Unidades en el Paquete 3 | 8 |
| Paquete 3 Peso | 12.95 kg |
| Paquete 3 Altura | 30 cm |
| Paquete 3 Ancho | 30 cm |
| Paquete 3 Largo | 40 cm |

Sostenibilidad de la oferta

| | |
|--------------------------------------|--|
| Estado de oferta sostenible | Producto Green Premium |
| Reglamento REACH |  Declaración De REACH |
| Conforme con REACH sin SVHC | Sí |
| Directiva RoHS UE | Conforme  Declaración RoHS UE |
| Sin metales pesados tóxicos | Sí |
| Sin mercurio | Sí |
| Información sobre exenciones de RoHS |  Sí |

| | |
|-------------------------|---|
| Normativa de RoHS China | Declaración RoHS China |
| Comunicación ambiental | Perfil Ambiental Del Producto |
| RAEE | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |

Garantía contractual

| | |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|
