



### Principal

Gama	TeSys
Tipo de producto o componente	Cofret
Nombre corto del dispositivo	GV2MC
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio de montaje
Compatibilidad del producto	GV2ME
Enclosure type	Montaje en superficie
Equipo suministrado	Mushroom head emergency stop push-button ((*))

### Complementario

Localización de montaje auxiliar	Derecha Izquierda
Altura	147 mm
Anchura	93 mm
Profundidad	145.5 mm
Peso del producto	0.3 kg

### Entorno

Grado de protección IP	IP55
Características ambientales	Ambiente estándar
Certificaciones de producto	UKCA

### Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	396.0 g
Paquete 1 Altura	10 cm
Paquete 1 ancho	15.5 cm
Paquete 1 Largo	16.5 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S04
Número de Unidades en el Paquete 2	19
Paquete 2 Peso	8.168 kg
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	40 cm
Paquete 2 Largo	60 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	P06
Número de Unidades en el Paquete 3	76
Paquete 3 Peso	40.672 kg
Paquete 3 Altura	75 cm
Paquete 3 Ancho	80 cm
Paquete 3 Largo	60 cm

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	<a href="#">Declaración De REACh</a>
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------