

Hoja de datos del producto

Características

MIP21112T

Enclosure, Resi9 MP, flush mounting, 1 row of 12 modules, IP40, translucid door, 1 earth terminal block



Principal

| | |
|-------------------------------|--|
| Gama | Resi9 |
| Nombre del producto | Resi9 RCBO |
| Tipo de producto o componente | Cofret |
| Tipo de armario | Envolvente modular |
| Nb of 18 mm modules per row | 12 |
| Nb of horizontal rows | 1 |
| Type of door | Ahumada |
| Anchura | Pared, estado 1 270 mm Exterior, estado 1 294 mm |
| Altura | Pared, estado 1 228 mm Exterior, estado 1 252 mm |
| Profundidad | Exterior, estado 1 18 mm Pared, estado 1 80 mm Total, estado 1 98 mm |

Complementario

| | |
|------------------------------------|---|
| Montaje de armario | Empotrado |
| Pasos de 9 mm | 24 |
| Número total de módulos de 18 mm | 12 |
| Corriente nominal (In) | 63 A |
| Tipo de carril | Raíl asimétrico de 35 mm |
| Descripción de la placa de montaje | Sin placa de montaje |
| Entrada de cable | Orificios pre-cortados |
| Función de bloque de terminales | Tierra |
| Número de bloques de terminales | 1 tierra - tipo de cable: con tornillos) con capacidad de sujeción: 8 salientes |
| Salidas del bloque de distribución | 1 x 16 mm ² para tierra 3 x 6 mm ² para tierra 4 x 10 mm ² para tierra |
| Material del envolvente | Parte atrás, estado 1 tecnoplástico Puerta, estado 1 tecnoplástico Frontal, estado 1 tecnoplástico |
| Profundidad interna | 76 mm |
| Color | Frontal, estado 1 blanco - tipo de cable: RAL 9003) Puerta, estado 1 ahumada |

Entorno

| | |
|--|---|
| Normas | IEC 61439-1 IEC 61439-3 IEC 60670-1 IEC 60670-24 |
| Etiquetas de calidad | IMQ |
| Resistencia al fuego | Puerta, estado 1 650 °C Frontal, estado 1 750 °C Parte atrás, estado 1 850 °C |
| Grado de protección IP | IP40 |
| Grado de protección IK | IK07 |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -25...60 °C |

Unidades de embalaje

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo de Unidad de Paquete 1 | PCE |
| Número de Unidades en el Paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Peso | 740.0 g |
| Paquete 1 Altura | 9.8 cm |
| Paquete 1 ancho | 29.4 cm |
| Paquete 1 Largo | 25.2 cm |
| Tipo de Unidad de Paquete 2 | P12 |
| Número de Unidades en el Paquete 2 | 128 |
| Paquete 2 Peso | 108.32 kg |
| Paquete 2 Altura | 120 cm |
| Paquete 2 Ancho | 80 cm |
| Paquete 2 Largo | 120 cm |
| Tipo de Unidad de Paquete 3 | BB1 |
| Número de Unidades en el Paquete 3 | 8 |
| Paquete 3 Peso | 6.02 kg |
| Paquete 3 Altura | 52 cm |
| Paquete 3 Ancho | 30 cm |
| Paquete 3 Largo | 40 cm |

Sostenibilidad de la oferta

| | |
|--------------------------------------|---|
| Estado de oferta sostenible | Producto Green Premium |
| Reglamento REACH | Declaración De REACH |
| Directiva RoHS UE | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE |
| Sin mercurio | Sí |
| Información sobre exenciones de RoHS | Sí |
| Normativa de RoHS China | Declaración RoHS China |
| Comunicación ambiental | Perfil Ambiental Del Producto |

Garantía contractual

| | |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|