

# Hoja de datos del producto

## Características

# NSYCRN86200

Spacial CRN con puerta ciega sin placa de montaje. H800xW600xD200 IP66 IK10 RAL7035..



### Principal

Gama	Spacial
Nombre del Producto	Spacial CRN
Aplicación	Multiuso
Categoría	Armario compacto
Altura nominal del armario	800 mm
Anchura nominal del armario	600 mm
Profundidad nominal del armario	200 mm
Tipo de accesorio de instalación	Montaje mural
Composición de equipos	1 cuerpo 1 placa pasacables 1 puerta 1 cierre
Tipo de Puerta	Con puerta
Descripción de la placa de montaje	Sin placa de montaje

### Complementario

Tipo de cuerpo	Soldadura posterior con perfil doble formando un área sellada y protegida Lados conformados a partir de una única sección doblada
Número de puertas	Cara frontal, estado 1 1 puertas
Apertura de puerta	Reversible - tipo de cable: 120 °)
Tipo de Cierre	Cierre de doble barra de 3 mm
Tipo de placa pasacables	Estándar
Accesibilidad para funcionamiento	Parte frontal
Piezas extraíbles	Puerta mediante bisagras Placa pasacables mediante tornillos
Material	Cuerpo, estado 1 acero
Acabado de superficie	Polvo de epoxy-poliéster
Color	Gris - tipo de cable: RAL 7035)
Normas	IEC 62208
Certificaciones de Producto	cUL[RETURN]UL[RETURN]DNV-GL
Peso del producto	18.138 kg

### Entorno

Grado de protección IP	IP66 acorde a IEC 60529
Grado de protección IK	IK10 acorde a IEC 62262

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	21.500 cm
Paquete 1 Ancho	61.500 cm
Paquete 1 Longitud	81.500 cm

Paquete 1 Peso	18.344 kg
Tipo de unidad de paquete 2	PAM
Número de unidades en el paquete 2	15
Paquete 2 Altura	197.000 cm
Paquete 2 Ancho	100.000 cm
Paquete 2 Longitud	120.000 cm
Paquete 2 Peso	288.160 kg

### Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

### Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------