

Hoja de datos del producto

Características

QO110

Interruptor Enchufable QO 10A 1P 120/240
VAC 10 kA



Principal

Product	Interruptor automático en miniatura
Range	QOD
Current Rating	10 A
Voltage Rating	120 V CA 120 V CA
Mounting Type	Conexión
Number of Poles	1P
Circuit Breaker Type	Standard ((*))
Ratings	HACR rated ((*))
Electrical Connection	Pressure plate ((*))

Complementario

Interrupt Rating	10 KA en 120 V CA 50/60 Hz 10 kA en 120 V CA 50/60 Hz
Number of Panel Spaces	1
Wire Size	AWG 14...AWG 8 cobre o aluminio
Tightening Torque	5 N.m para 10...25 mm ² - tipo de cable: AWG 8...AWG 2)
Height	76 mm
Width	19 mm
Depth	74 mm
Peso del producto	0.118 kg

Entorno

Certifications	Registrado por UL CSA
Ambient Rating	40 °C

Unidades de embalaje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7.62 cm
Package 1 Width	2.032 cm
Package 1 Length	8.382 cm
Package 1 Weight	117.934 g

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Presencia de halógenos	Producto libre de halógenos

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------
