



### Principal

Product	Interruptor automático en miniatura
Range	QOD
Current Rating	15 A
Voltage Rating	120/240 V CA 120 V CA
Mounting Type	Conexión
Number of Poles	1P
Circuit Breaker Type	Standard ((*))
Ratings	HACR and Switching Duty rated
Electrical Connection	Pressure plate ((*))

### Complementario

Interrupt Rating	10 KA en 120/240 V CA 10 kA en 120 V CA
Number of Panel Spaces	1
Wire Size	AWG 14...AWG 8 cobre o aluminio
Tightening Torque	4 N.m
Height	76 mm
Width	19 mm
Depth	74 mm
Peso del producto	0.136 kg

### Entorno

Certifications	Registrado por UL[RETURN]CSA
Ambient Rating	40 °C

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	1.8 cm
Paquete 1 Ancho	7.7 cm
Paquete 1 Longitud	8.4 cm
Paquete 1 Peso	123 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	8.2 cm
Paquete 2 Ancho	8.4 cm
Paquete 2 Longitud	19.4 cm
Paquete 2 Peso	1.279 kg
Tipo de unidad de paquete 3	CAR
Número de unidades en el paquete 3	100
Paquete 3 Altura	17.6 cm
Paquete 3 Ancho	20.6 cm
Paquete 3 Longitud	43.7 cm
Paquete 3 Peso	13.036 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	<a href="#">Declaración De REACh</a>
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Presencia de halógenos	Producto libre de halógenos

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------