



Principal

Product	Interruptor automático en miniatura
Range	QOD
Current Rating	20 A
Voltage Rating	120/240 V CA 120 V CA
Mounting Type	Conexión
Number of Poles	1P
Circuit Breaker Type	Standard ((*))
Ratings	HACR and Switching Duty rated
Electrical Connection	Pressure plate ((*))

Complementario

Interrupt Rating	10 KA en 120/240 V CA 10 kA en 120 V CA
Number of Panel Spaces	1
Wire Size	AWG 14...AWG 8 cobre o aluminio
Tightening Torque	4 N.m
Height	76 mm
Width	19 mm
Depth	74 mm
Peso del producto	0.113 kg

Entorno

Certifications	Registrado por UL[RETURN]CSA
Ambient Rating	40 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	1.778 cm
Paquete 1 Ancho	7.62 cm
Paquete 1 Longitud	8.382 cm
Paquete 1 Peso	122.47 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	8.128 cm
Paquete 2 Ancho	8.636 cm
Paquete 2 Longitud	19.558 cm
Paquete 2 Peso	1.279 kg
Tipo de unidad de paquete 3	CAR
Número de unidades en el paquete 3	100
Paquete 3 Altura	17.272 cm
Paquete 3 Ancho	20.574 cm
Paquete 3 Longitud	43.688 cm
Paquete 3 Peso	13.018 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
REACh free of SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Toxic heavy metal free	Si
Mercury free	Si
RoHS exemption information	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------