



Principal

Product	Interruptor automático en miniatura
Range	QOD
Current Rating	30 A
Voltage Rating	120/240 V CA 120 V CA
Mounting Type	Conexión
Number of Poles	2P
Circuit Breaker Type	Standard ((*))
Ratings	HACR rated ((*))
Electrical Connection	Pressure plate ((*))

Complementario

Interrupt Rating	10 kA en 120/240 V CA 50/60 Hz 10 kA en 120 V CA 50/60 Hz
Number of Panel Spaces	2
Wire Size	AWG 14...AWG 8 cobre o aluminio
Tightening Torque	4 N.m
Height	76 mm
Width	38 mm
Depth	74 mm
Peso del producto	0.249 kg

Entorno

Certifications	Registrado por UL[RETURN]CSA
Ambient Rating	40 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6.35 cm
Paquete 1 Ancho	3.556 cm
Paquete 1 Longitud	7.62 cm
Paquete 1 Peso	249.0 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	5
Paquete 2 Altura	8.89 cm
Paquete 2 Ancho	3.556 cm
Paquete 2 Longitud	20.32 cm
Paquete 2 Peso	1.247 kg
Tipo de unidad de paquete 3	CAR
Número de unidades en el paquete 3	50
Paquete 3 Altura	21.59 cm
Paquete 3 Ancho	18.288 cm
Paquete 3 Longitud	44.45 cm
Paquete 3 Peso	12.769 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Presencia de halógenos	Producto libre de halógenos

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------