

# Hoja de datos del producto

## Características

# QO230GFI

Interruptor automático termomagnético, QO, 30 A, 2 polos, 120/240 VCA, 10 kA, fallo de 6 mA en grifo A, pigtail, montaje enchufable



### Principal

Product	Interruptor automático en miniatura
Range	QOD
Current Rating	30 A
Voltage Rating	120/240 V CA 120 V CA
Mounting Type	Conexión
Number of Poles	2P
Circuit Breaker Type	Ground fault protecting ((*)) clase A 6 mA
Ratings	Not rated ((*))
Electrical Connection	Pressure plate ((*))

### Complementario

Interrupt Rating	10 KA en 120/240 V CA 50/60 Hz 10 kA en 120 V CA 50/60 Hz
Number of Panel Spaces	2
Wire Size	AWG 14...AWG 8 cobre AWG 12...AWG 8 aluminio
Tightening Torque	4 N.M 4.6 N.m para 4...20 mm <sup>2</sup> - tipo de cable: AWG 12...AWG 4)
Height	105 mm
Width	38 mm
Depth	74 mm
Peso del producto	0.327 kg

### Entorno

Certifications	Registrado por UL[RETURN]CSA
Ambient Rating	40 °C

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9.144 cm
Paquete 1 Ancho	5.588 cm
Paquete 1 Longitud	13.716 cm
Paquete 1 Peso	430.91 g
Tipo de unidad de paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	33
Paquete 2 Altura	13.97 cm
Paquete 2 Ancho	34.544 cm
Paquete 2 Longitud	53.086 cm
Paquete 2 Peso	14.569 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	<a href="#">Declaración De REACh</a>
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
Perfil de circularidad	<a href="#">Información De Fin De Vida Útil</a>

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------