

Hoja de datos del producto

Características

QO240GFI

Interruptor automático termomagnético, QO, 40 A, 2 polos, 120/240 VCA, 10 kA, fallo de 6 mA en grifo A, pigtail, montaje enchufable



Principal

Product	Interruptor automático en miniatura
Range	QOD
Current Rating	40 A
Voltage Rating	120/240 V CA 120 V CA
Mounting Type	Conexión
Number of Poles	2P
Circuit Breaker Type	Ground fault protecting ((*)) clase A 6 mA
Ratings	Not rated ((*))
Electrical Connection	Box lugs ((*))

Complementario

Interrupt Rating	10 KA en 120/240 V CA 50/60 Hz 10 kA en 120 V CA 50/60 Hz
Number of Panel Spaces	2
Wire Size	AWG 12...AWG 4 aluminio AWG 14...AWG 6 cobre
Tightening Torque	5 N.M 4.6 N.m para 4...20 mm ² - tipo de cable: AWG 12...AWG 4)
Height	105 mm
Width	38 mm
Depth	74 mm
Peso del producto	0.467 kg

Entorno

Certifications	Registrado por UL[RETURN]CSA
Ambient Rating	40 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8.89 cm
Paquete 1 Ancho	5.84 cm
Paquete 1 Longitud	13.46 cm
Paquete 1 Peso	467.21 g
Tipo de unidad de paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	33
Paquete 2 Altura	13.97 cm
Paquete 2 Ancho	34.798 cm
Paquete 2 Longitud	53.848 cm
Paquete 2 Peso	15.649 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------