



Principal

Product	Interruptor automático en miniatura
Range	QOD
Current Rating	15 A
Voltage Rating	120 V CA 240 V CA 120 V CA 48 V DC
Mounting Type	Conexión
Number of Poles	3P
Circuit Breaker Type	Standard ((*))
Ratings	HACR rated ((*))
Electrical Connection	Pressure plate ((*))

Complementario

Interrupt Rating	10 KA en 120 V CA 50/60 Hz 10 KA en 240 V CA 50/60 Hz 10 KA en 120 V CA 50/60 Hz 5 kA en 48 V DC
Number of Panel Spaces	3
Wire Size	AWG 14...AWG 8 cobre o aluminio
Tightening Torque	5 N.m para 10...25 mm ² - tipo de cable: AWG 8...AWG 2)
Height	76 mm
Width	57 mm
Depth	74 mm
Peso del producto	0.363 kg

Entorno

Certifications	Registrado por UL CSA
Ambient Rating	40 °C

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	363.0 g
Paquete 1 Altura	5.842 cm
Paquete 1 ancho	7.62 cm
Paquete 1 Largo	8.128 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	BB1
Número de Unidades en el Paquete 2	3
Paquete 2 Peso	1.093 kg
Paquete 2 Altura	8.382 cm
Paquete 2 Ancho	7.62 cm
Paquete 2 Largo	17.272 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	CAR
Número de Unidades en el Paquete 3	36
Paquete 3 Peso	13.88 kg
Paquete 3 Altura	8.636 cm

Paquete 3 Ancho	36.322 cm
Paquete 3 Largo	54.61 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Presencia de halógenos	Producto libre de halógenos

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------