

Hoja de datos del producto

Características

QO315GFI

Interruptor caja mold, QO, 15 A, 3 polos, 208 Y/120 VCA, 10 kA, fallo de 6 mA en grifo A, pigtail, montaje enchufable



Principal

Product	Interruptor automático en miniatura
Range	QOD
Current Rating	15 A
Voltage Rating	208/240 V CA
Mounting Type	Conexión
Number of Poles	3P
Circuit Breaker Type	Ground fault protecting ((*)) clase A 6 mA
Ratings	Not rated ((*))
Electrical Connection	Pressure plate ((*))

Complementario

Interrupt Rating	10 kA en 208/240 V CA 50/60 Hz
Number of Panel Spaces	3
Wire Size	AWG 14...AWG 8 cobre AWG 12...AWG 8 aluminio
Tightening Torque	4.6 N.m para 2.5...10 mm ² - tipo de cable: AWG 16...AWG 14) 4.6 N.m para 4...20 mm ² - tipo de cable: AWG 12...AWG 4)
Height	105 mm
Width	57 mm
Depth	74 mm
Peso del producto	0.640 kg

Entorno

Certifications	Registrado por UL CSA
Ambient Rating	40 °C

Unidades de embalaje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Weight	639.565 g
Package 1 Height	7.62 cm
Package 1 Width	5.718 cm
Package 1 Length	13.665 cm

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------
