

Hoja de datos del producto

Características

QO320

Interruptor Enchufable QO 20A 3P 120/240
VAC 10 kA



Principal

Product	Interruptor automático en miniatura
Range	QOD
Current Rating	20 A
Voltage Rating	120 V CA 240 V CA 120 V CA
Mounting Type	Conexión
Number of Poles	3P
Circuit Breaker Type	Standard ((*))
Ratings	HACR rated ((*))
Electrical Connection	Pressure plate ((*))

Complementario

Interrupt Rating	10 kA en 120 V CA 50/60 Hz 10 kA en 240 V CA 50/60 Hz 10 kA en 120 V CA 50/60 Hz
Number of Panel Spaces	3
Wire Size	AWG 14...AWG 8 cobre o aluminio
Tightening Torque	5 N.m para 10...25 mm ² - tipo de cable: AWG 8...AWG 2)
Height	76 mm
Width	57 mm
Depth	74 mm
Peso del producto	0.386 kg

Entorno

Certifications	Registrado por UL CSA
Ambient Rating	40 °C

Unidades de embalaje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6.604 cm
Package 1 Width	5.588 cm
Package 1 Length	7.62 cm
Package 1 Weight	386.0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	3
Package 2 Height	9.652 cm
Package 2 Width	5.588 cm
Package 2 Length	18.288 cm
Package 2 Weight	1.134 kg
Unit Type of Package 3	CAR
Number of Units in Package 3	36
Package 3 Height	9.652 cm
Package 3 Width	36.576 cm

Package 3 Length	54.864 cm
Package 3 Weight	1.388 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Conforme  Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Presencia de halógenos	Producto libre de halógenos

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------