

Hoja de datos del producto

Características

QO330GFI

Interruptor caja mold, QO, 30 A, 3 polos, 208 Y/120 VCA, 10 kA, fallo de tierra A de 6 mA, pigtail, montaje enchufable

Principal

Product	Interruptor automático en miniatura
Range	QOD
Current Rating	30 A
Voltage Rating	208/240 V CA
Mounting Type	Conexión
Number of Poles	3P
Circuit Breaker Type	Ground fault protecting ((*)) clase A 6 mA
Ratings	Not rated ((*))
Electrical Connection	Pressure plate ((*))

Complementario

Interrupt Rating	10 kA en 208/240 V CA
Number of Panel Spaces	3
Wire Size	AWG 14...AWG 8 cobre AWG 12...AWG 8 aluminio
Tightening Torque	4 N.M 4.6 N.m para 4...20 mm ² - tipo de cable: AWG 12...AWG 4)
Height	105 mm
Width	57 mm
Depth	74 mm
Peso del producto	0.626 kg




Entorno

Certifications	Registrado por UL[RETURN]CSA
Ambient Rating	40 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8.255 cm
Paquete 1 Ancho	6.604 cm
Paquete 1 Longitud	16.510 cm
Paquete 1 Peso	616.885 g

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Mercury free	Si
RoHS exemption information	 Si
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------