

Hoja de datos del producto

Características

QO340GFI

Interruptor caja mold, QO, 40 A, 3 polos, 208 Y/120 VCA, 10 kA, fallo de 6 mA en grifo A, pigtail, montaje enchufable



Principal

Product	Interruptor automático en miniatura
Range	QOD
Current Rating	40 A
Voltage Rating	208/240 V CA
Mounting Type	Conexión
Number of Poles	3P
Circuit Breaker Type	Ground fault protecting ((*)) clase A 6 mA
Ratings	Not rated ((*))
Electrical Connection	Box lugs ((*))

Complementario

Interrupt Rating	10 kA en 208/240 V CA
Number of Panel Spaces	3
Wire Size	AWG 12...AWG 4 aluminio AWG 14...AWG 6 cobre
Tightening Torque	5 N.M 4.6 N.m para 4...20 mm ² - tipo de cable: AWG 12...AWG 4)
Height	105 mm
Width	57 mm
Depth	74 mm
Peso del producto	0.640 kg

Entorno

Certifications	Registrado por UL[RETURN]CSA
Ambient Rating	40 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7.62 cm
Paquete 1 Ancho	5.718 cm
Paquete 1 Longitud	13.665 cm
Paquete 1 Peso	639.565 g

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------