



### Principal

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Product               | Interruptor automático en miniatura  |
| Range                 | QOD                                  |
| Current Rating        | 70 A                                 |
| Voltage Rating        | 120/240 V CA<br>240 V CA<br>120 V CA |
| Mounting Type         | Conexión                             |
| Number of Poles       | 3P                                   |
| Circuit Breaker Type  | Standard ((*))                       |
| Ratings               | HACR rated ((*))                     |
| Electrical Connection | Box lugs ((*))                       |

### Complementario

|                        |   |
|------------------------|---|
| Interrupt Rating       | 10 KA en 120/240 V CA<br>10 KA en 240 V CA<br>10 kA en 120 V CA |
| Number of Panel Spaces | 3   |
| Wire Size              | AWG 8...AWG 2 cobre o aluminio                                  |
| Tightening Torque      | 5.6 N.m   |
| Height                 | 79 mm   |
| Width                  | 57 mm   |
| Depth                  | 74 mm   |
| Peso del producto      | 0.476 kg  |

### Entorno

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| Certifications | Registrado por UL[RETURN]CSA |
| Ambient Rating | 40 °C                        |

### Unidades de embalaje

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE        |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1          |
| Paquete 1 Altura                   | 5.842 cm   |
| Paquete 1 Ancho                    | 8.636 cm   |
| Paquete 1 Longitud                 | 9.652 cm   |
| Paquete 1 Peso                     | 476.0 g    |
| Tipo de unidad de paquete 2        | PAL        |
| Número de unidades en el paquete 2 | 1728       |
| Paquete 2 Altura                   | 101.6 cm   |
| Paquete 2 Ancho                    | 91.44 cm   |
| Paquete 2 Longitud                 | 121.92 cm  |
| Paquete 2 Peso                     | 830.835 kg |
| Tipo de unidad de paquete 3        | CAR        |
| Número de unidades en el paquete 3 | 36         |
| Paquete 3 Altura                   | 9.652 cm   |
| Paquete 3 Ancho                    | 35.306 cm  |

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Paquete 3 Longitud | 53.34 cm  |
| Paquete 3 Peso     | 17.849 kg |

### Sostenibilidad de la oferta

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Estado de oferta sostenible          | Producto Green Premium   |
| Reglamento REACh                     |  <a href="#">Declaración De REACh</a>   |
| Directiva RoHS UE                    | Compatible con las excepciones   |
| Sin mercurio                         | Sí   |
| Normativa de RoHS China              |  <a href="#">Declaración RoHS China</a> |
| Información sobre exenciones de RoHS |  <a href="#">Sí</a>                     |
| Perfil de circularidad               | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas   |
| Presencia de halógenos               | Producto libre de halógenos  |

### Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|