

Hoja de datos del producto

Características

QON312L125

Load center accessory, QO, mounting base, 3 phase, 12 spaces, 125A main lugs, OEM



Principal

Product Type	Bloque de montaje
Marketing Trade Name	QOD
Load Center Type	Main lugs
Rated Current	125 A
Number of Spaces	12
Max Short Circuit Current Rating	10 kA
Number of Phases	3 fases
Voltage Rating	120 V AC

Complementario

Wire Size	AWG 4...AWG 2/0 aluminio/cobre
Wiring Configuration	3-hilos
Product Certifications	UL CSA
Height	204 mm
Width	202 mm
Depth	77 mm
Peso del producto	0.680 kg

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	943.472 g
Paquete 1 Altura	10.922 cm
Paquete 1 ancho	33.02 cm
Paquete 1 Largo	35.052 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	PAL
Número de Unidades en el Paquete 2	128
Paquete 2 Peso	121.109 kg
Paquete 2 Altura	101.6 cm
Paquete 2 Ancho	101.6 cm
Paquete 2 Largo	121.92 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí

Normativa de RoHS China

 [Declaración RoHS China](#)

Comunicación ambiental

 [Perfil Ambiental Del Producto](#)

Garantía contractual

Periodo de garantía

18 meses
