

Hoja de datos del producto

Características

QON320L125

BASE MTG OEM QO MLO 240 V 125 A 3 PH
20SP

Principal

Marketing Trade Name	QOD
Number of Spaces	20
Number of Phases	3 fases 3 cables

Complementario

Product Certifications	CSA[RETURN]Registrado por UL
------------------------	------------------------------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	10.922 cm
Paquete 1 Ancho	32.512 cm
Paquete 1 Longitud	34.798 cm
Paquete 1 Peso	1.338 kg

Sostenibilidad de la oferta

Embalaje sin plástico	No
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Regulación REACh	Declaración De REACh
REACh libre de SVHC	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumple Declaración RoHS UE
Toxic de metal pesado libre	Sí
Sin mercurio	Sí
Información de exención de RoHS	Sí
Regulación de RoHS de China	Declaración RoHS China
Divulgación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación	No

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------