



### Principal

Product Type	Base de montaje
Marketing Trade Name	QOD
Load Center Type	Main lugs
Rated Current	200 A
Number of Spaces	24
Max Short Circuit Current Rating	10 kA
Number of Phases	3 fases 3 cables
Voltage Rating	120/240 V AC

### Complementario

Wire Size	AWG 4...300 kcmil aluminio/cobre
Product Certifications	CSA[RETURN]Registrado por UL
Height	318 mm
Width	202 mm
Depth	77 mm
Peso del producto	1.461 kg

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	11.176 cm
Paquete 1 Ancho	33.274 cm
Paquete 1 Longitud	34.290 cm
Paquete 1 Peso	1.438 kg
Tipo de unidad de paquete 2	PAL
Número de unidades en el paquete 2	128
Paquete 2 Altura	101.600 cm
Paquete 2 Ancho	91.440 cm
Paquete 2 Longitud	121.920 cm
Paquete 2 Peso	175.921 kg

### Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>

---

Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

---

### Garantía contractual

---

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------

---