

# Hoja de datos del producto

## Características

# S33668

## 24VAC 30VDC M/P/DISPARO DE BAJO VOLTAJE DEL MARCO DERECHO

### Principal

Gama de producto	PowerPact multistandard PowerPact P PowerPact R
Tipo de Producto o Componente	Disparador eléctrico por mínimode tensión

### Complementario

Tensión nominal	24 V CA 30 V DC
Par de apriete	3.5 N.m

### Entorno

Certificaciones de Producto	CSA[RETURN]Registrado por UL
-----------------------------	------------------------------

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4.064 cm
Paquete 1 Ancho	7.112 cm
Paquete 1 Longitud	13.462 cm
Paquete 1 Peso	185.973 g

### Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Mercury free	Si
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
Perfil de circularidad	<a href="#">Información De Fin De Vida Útil</a>

### Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------