

Hoja de datos del producto TVS3HWA50X

Características

Dispositivo de protección contra sobretensiones, Surgelogic, HWA, 100 kA, 240/120 VCA HLD, 3 fases, 4 cables, NEMA 4X

Principal

| | |
|------------------------------------|---|
| Producto | Dispositivo de protección contra sobretensiones |
| Gama | Surgelogic |
| Dispositivo Denominación abreviada | HWA |

Complementario

| | |
|-------------------------------|---|
| Tensión nominal | 240/277 V CA |
| MCOV | 150 V |
| SCCR | 200 kA |
| Corriente de choque | 50 kA por fase |
| Corriente nominal de descarga | 20 kA |
| Número de fases | 3 fases |
| Configuración del cableado | 4 cables |
| Señalización local | LED verde para funcionamiento normal Alarma para Error |
| Longitud de cable | 853.4 mm |
| Altura | 238.8 mm |
| Anchura | 121.9 mm |
| Profundidad | 78.7 mm |



Entorno

| | |
|----------------------------|--|
| Ambiente de funcionamiento | 65 °C |
| Clasificación de la caja | NEMA 4X |
| Normas | UL 1449:ed. 4, estado 1 tipo II UL 1283 NEC 285 CSA C22.2 No 8 UL 96A:ed. 12 |

Unidades de embalaje

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Altura | 13.208 cm |
| Paquete 1 Ancho | 18.542 cm |
| Paquete 1 Longitud | 27.178 cm |
| Paquete 1 Peso | 4.627 kg |

Sostenibilidad de la oferta

| | |
|----------------------------|--|
| Directiva RoHS UE | Compatible con las excepciones |
| Normativa de RoHS China |  Declaración RoHS China |
| RoHS exemption information |  Sí |

Garantía contractual

| | |
|---------------------|----------|
| Periodo de garantía | 18 meses |
|---------------------|----------|