

Hoja de datos del producto TVS3HWA80X

Características

Dispositivo de protección contra sobrecargas,
SurgeLogic, HWA, 100 kA, 240/120 VCA HLD,
3 fases, 4 cables, NEMA 4X

Principal

Producto	Dispositivo de protección contra sobretensiones
Gama	SurgeLogic
Dispositivo Denominación abreviada	HWA

Complementario

Tensión nominal	240/277 V CA
MCOV	150 V
SCCR	200 kA
Corriente de choque	80 kA por fase
Corriente nominal de descarga	20 kA
Número de fases	3 fases
Configuración del cableado	4 cables
Señalización local	LED verde para funcionamiento normal Alarma para Error
Longitud de cable	853.4 mm
Altura	238.8 mm
Anchura	121.9 mm
Profundidad	78.7 mm



Entorno

Ambiente de funcionamiento	65 °C
Clasificación de la caja	NEMA 4X
Normas	UL 1449:ed. 4 UL 1283 NEC 285 CSA C22.2 No 8 UL 96A:ed. 12

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	12.7 cm
Paquete 1 Ancho	19.05 cm
Paquete 1 Longitud	27.94 cm
Paquete 1 Peso	4.627 kg

Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones
Información de exención de RoHS	 Sí
Regulación de RoHS de China	 Declaración RoHS China

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------