

# Hoja de datos del producto TVS3HWA80X

## Características

Dispositivo de protección contra sobrecargas, SurgeLogic, HWA, 100 kA, 240/120 VCA HLD, 3 fases, 4 cables, NEMA 4X



### Principal

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Producto                           | Dispositivo de protección contra sobretensiones |
| Gama                               | SurgeLogic                                      |
| Dispositivo Denominación abreviada | HWA   |

### Complementario

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Tensión nominal               | 240/277 V CA  |
| MCOV                          | 150 V   |
| SCCR                          | 200 kA  |
| Corriente de choque           | 80 kA por fase  |
| Corriente nominal de descarga | 20 kA   |
| Número de fases               | 3 fases   |
| Configuración del cableado    | 4 cables  |
| Señalización local            | LED verde para funcionamiento normal<br>Alarma para Error |
| Longitud de cable             | 853.44 mm   |
| Altura                        | 238.76 mm   |
| Anchura                       | 121.92 mm   |
| Profundidad                   | 78.74 mm  |

### Entorno

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Ambiente de funcionamiento | 65 °C  |
| Clasificación de la caja   | NEMA 4X  |
| Normas                     | UL 1449:ed. 4<br>UL 1283<br>NEC 285<br>CSA C22.2 No 8<br>UL 96A:ed. 12 |

### Unidades de embalaje

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE      |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1        |
| Paquete 1 Altura                   | 12.7 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 19.05 cm |
| Paquete 1 Longitud                 | 27.94 cm |
| Paquete 1 Peso                     | 4.627 kg |

## Sostenibilidad de la oferta

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Reglamento REACh                     | <a href="#">Declaración De REACh</a>   |
| Directiva RoHS UE                    | Compatible con las excepciones         |
| Normativa de RoHS China              | <a href="#">Declaración RoHS China</a> |
| Información sobre exenciones de RoHS | <a href="#">Sí</a>                     |

## Garantía contractual

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Periodo de garantía | 18 meses |
|---------------------|----------|