

# Hoja de datos del producto TVS6HWA10X

## Características

Dispositivo de protección contra sobrecargas,  
SurgeLogic, HWA, 100 kA, 240 VCA delta, 3  
fases, 3 cables, NEMA 4X

### Principal

Producto	Dispositivo de protección contra sobretensiones
Gama	SurgeLogic
Dispositivo Denominación abreviada	HWA

### Complementario

Tensión nominal	242 V CA
MCOV	300 V
SCCR	200 kA
Corriente de choque	100 kA por fase
Corriente nominal de descarga	20 kA
Número de fases	3 fases
Número máximo de polos	1
Configuración del cableado	3-hilos
Conexión	Fio fase y neutral AWG 10 cobre Fio toma a tierra AWG 10 cobre Fio tierra AWG 22 cobre
Señalización local	LED de estado verde por fase para funcionamiento normal LED de estado Rojo por fase para Fallo Alarme para Fallo
Longitud de cable	853.4 mm
Lugar de montaje	Fondo del armario
Montaje del dispositivo	Superficie Empotrado kit de fijación
Altura	122 mm
Anchura	219 mm
Profundidad	79 mm

### Entorno

Ambiente de funcionamiento	65 °C
Clasificación de la caja	NEMA 4X
Material de la caja	Negro plástico
Normas	UL 1449:ed. 4 UL 1283:ed. 5 CSA C22.2 No 8:1986

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

## Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	13.208 cm
Paquete 1 Ancho	19.558 cm
Paquete 1 Longitud	27.178 cm
Paquete 1 Peso	1.769 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Regulación REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones
Información de exención de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Regulación de RoHS de China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------