



Principal

Tipo de Producto o Componente	Tarjeta de comunicación
Compatibilidad de Gama	Altivar 61 Altivar 71Q Altivar 71 Altivar 61Q
Protocolo del puerto de comunicación	Profibus DP V1
Tipo de conector	Conector SUB-D hembra 9 vías
Velocidad de transmisión	19,2 kbps 500 kbps 3 Mbps 93,75 kbps 6 Mbps 187,5 kbps 1,5 Mbps 12 Mbps 9600 bps

Complementario

Número de direcciones	1...126
Servicio de comunicación	Perfil CiA 402 Perfil E/S I/O data Se puede impedir el control de la comunicación ajustable PPO tipo 5 PPO tipo 3 PPO tipo 4 PPO tipo 8
Tipo de pantalla	1 LED para DX (intercambio datos) 1 LED para ST (estado) Terminal pantalla gráfica para palabra control recibida Terminal pantalla gráfica para I/O data Terminal pantalla gráfica para referencia recibida
Peso del producto	0.3 kg

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7.500 cm
Paquete 1 Ancho	16.500 cm
Paquete 1 Longitud	23.300 cm
Paquete 1 Peso	296.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	7
Paquete 2 Altura	30.000 cm
Paquete 2 Ancho	30.000 cm
Paquete 2 Longitud	40.000 cm
Paquete 2 Peso	2.439 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Sin PVC	Sí

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------