

Principal

Tipo de Producto o Componente	Tarjeta de comunicación
Compatibilidad de Gama	Altivar 61 Altivar 71 Altivar 61Q Altivar 71Q
Protocolo del puerto de comunicación	EtherNet/IP
Tipo de conector	2 conectores RJ45
Velocidad de transmisión	10 Mbps 100 Mbps
Interfaz física	IEEE 802.3
Servicios web	Parámetros motor Estadísticas Ethernet Configuración Ethernet/IP Monitor variador E-mail Drive recorder Configuración scanner Ethernet/IP Seguridad Mensaje de estadística

Complementario

Modo intercambio	Half duplex y full duplex
Enlace datos comunicación	LLC : IEEE 802.2 MAC : IEEE 802.3
Tipo de red de comunicaciones	IP acorde a RFC791 ICMP
Tipo de transporte de comunicación	UDP TCP acorde a RFC793
Servidor web	Incorporado
Servicio de comunicación	Perfil CiA 402 Perfil E/S Perfil de motor Allen-Bradley Perfil de Motor CA (02) CIP BOOTP Datos E/S CIP DHCP
Tipo de pantalla	1 LED para Link (Link estado) 1 LED para MS (Estado de Módulo) 1 LED para NS (estado de la red) 1 LED para TX/RX(puerto 1 Transm/Recep) 1 LED para TX/RX(puerto 2 Transm/Recep) Terminal pantalla gráfica para palabra control recibida Terminal pantalla gráfica para número de marcos recibidos Terminal pantalla gráfica para referencia recibida
Peso del producto	0.3 kg

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7.000 cm
Paquete 1 Ancho	17.000 cm
Paquete 1 Longitud	23.000 cm
Paquete 1 Peso	285.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03

Número de unidades en el paquete 2	7
Paquete 2 Altura	30.000 cm
Paquete 2 Ancho	30.000 cm
Paquete 2 Longitud	40.000 cm
Paquete 2 Peso	2.450 kg

Sostenibilidad de la oferta

Número SCIP	019506db-afc0-4f0c-aa81-986eb742c8db
Regulación REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Sin mercurio	Sí
Información de exención de RoHS	Sí
Regulación de RoHS de China	Declaración RoHS China
Divulgación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Sin PVC	Sí
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	49

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------