

Hoja de datos del producto XVUC45

Características

Harmony XVU, Illuminated LED unit for modular tower lights, orange, Ø60, blinking, IP65, 24 V AC/DC



Principal

Gama de producto	Harmony XVU
Tipo de producto o componente	Modular tower light (**)
Tipo unidad banco indicador	Unidad LED
Diámetro de montaje	60 mm
Nombre de componente	XVU
1 tubo de neón	LED, naranja
Aplicación del dispositivo	Automotive (**) Machine tools (**) Packaging machine (**)

Complementario

Tipo señalización	Blinking (**)
Estilo de conjunto	Up to 4 units with buzzer (**) Conjunto de cliente, hasta 5 unidades
Material	PC (polycarbonato) V-2 acorde a UL 94 PC (polycarbonato) V-0 acorde a UL 94
[Us] tensión de alimentación asignada	24 V CA/CC
Maximum power dissipation in W	0.9 W
Tipo señalización	Blinking
Longitud	50 mm
Peso del producto	0.064 kg

Entorno

Certificaciones de producto	UL CE CSA
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Grado de protección IP	IP65
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...50 °C
Resistencia a las vibraciones	2 gn

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	144.0 g
Paquete 1 Altura	9 cm
Paquete 1 ancho	9.2 cm
Paquete 1 Largo	13.1 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S03
Número de Unidades en el Paquete 2	24
Paquete 2 Peso	4.079 kg
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Largo	40 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------