

# Hoja de datos del producto XZCP1670L10

## Características

Pre wired connectors XZ, straight female, 7/8"16 UN, 3 pins, cable PUR 10 m



### Principal

Gama de producto	Sensores de proximidad capacitivos Telemecanique XT
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio de cableado
Tipo de accesorio/ componente	Conectores precableados
Nombre de serie	Finalidad general

### Complementario

Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Conector hembra reto 7/8"16 UN, 3 patillas
Fijación de conector de cable	Roscado
Collar material	Metálico
LED de estado	Sin
Longitud de cable	10 m
Diámetro exterior del cable	5 mm
Composición del cable	3 x 0,5 mm <sup>2</sup>
Material de aislamiento de cables	PUR
[Ue] tensión asignada de empleo	250 V AC
[In] corriente nominal	6 A
Resistencia de los contactos	5000 µOhm
Minimum insulating resistance	1 GΩ
Peso del producto	0.82 kg

### Entorno

Grado de protección IP	IP67
Certificaciones de producto	cULus
Temperatura ambiente de funcionamiento	-35...90 °C estático -5...90 °C flexión
Temperatura ambiente de almacenamiento	-35...100 °C

### Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	332.0 g
Paquete 1 Altura	3.0 cm
Paquete 1 ancho	18.0 cm
Paquete 1 Largo	18.0 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S02
Número de Unidades en el Paquete 2	10
Paquete 2 Peso	3.656 kg
Paquete 2 Altura	15.0 cm
Paquete 2 Ancho	30.0 cm
Paquete 2 Largo	40.0 cm

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	<a href="#">Declaración De REACh</a>
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
Perfil de circularidad	<a href="#">Información De Fin De Vida Útil</a>

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------