

# Hoja de datos del producto ZBY2464

## Características

portaetiqueta 30 x 40 mm estándar - Ø 22 - con leyenda AUTO-MANUAL

### Principal

Tipo de Producto o Componente	Legend holder (**)
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio de marcado

### Complementario

Material	Plástico
Composición del dispositivo	Marked legend (**) Legend holder (**)
Destino de accesorio/componente	Unidad de mando o señalización 22 mm Ø Para cabeza estándar
Compatibilidad de Gama	Harmony XB4 Harmony XB5
Tamaño de soporte de leyenda	30 x 40 mm
Marcado	Blanco AUTO-MANUAL en 1 later. negro, 1 lateral rojo fondo
Idioma de usuario	Español
Peso del producto	0.002 kg

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	0.3 cm
Paquete 1 Ancho	3.0 cm
Paquete 1 Longitud	4.0 cm
Paquete 1 Peso	2.0 g
Tipo de unidad de paquete 2	BAG
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	1.5 cm
Paquete 2 Ancho	4.5 cm
Paquete 2 Longitud	6.5 cm
Paquete 2 Peso	20.0 g
Tipo de unidad de paquete 3	S01
Número de unidades en el paquete 3	600
Paquete 3 Altura	15.0 cm
Paquete 3 Ancho	15.0 cm
Paquete 3 Longitud	40.0 cm
Paquete 3 Peso	1.2 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACh	<a href="#">Declaración De REACh</a>
REACh free of SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Toxic heavy metal free	Si
Mercury free	Si
RoHS exemption information	<a href="#">Si</a>
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------