



Principal

Gama	Sedna
Gama	Sedna
Domeniu de utilizare al dispozitivului	Montare
Funcție	Rama decorativa
Numar de posturi	1 post
Directie de instalare	Orizantal
Compatibilitate gama	priza
Cover frame color	Alb (RAL 9003)

Suplimentar

Materialul partilor vizibile	Termoplastic stabilizat ABS-UV
Finisaj suprafata	Lucios
Inaltime	80 mm
Latime	85 mm
Adancime	7 mm
Depth of visual part	7 mm
Greutate neta	0,01425 kg

Mediu

Grad de protectie IP	IP20
----------------------	------

Unitati de ambalare

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	12,8 g
Inaltimea formei de impachetare 1	0,5 cm
Latimea formei de impachetare 1	8,0 cm
Lungimea formei de impachetare 1	8,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2	BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2	30
Greutatea formei de impachetare 2	467,0 g
Inaltimea formei de impachetare 2	9,5 cm
Latimea formei de impachetare 2	18,5 cm
Lungimea formei de impachetare 2	27,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3	S04
Numar de unitati in forma de impachetare 3	360
Greutatea formei de impachetare 3	6,269 kg
Inaltimea formei de impachetare 3	30,0 cm
Latimea formei de impachetare 3	40,0 cm
Lungimea formei de impachetare 3	60,0 cm

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------