

Principale

Gama	Sedna
Tip produs sau componenta	Intreupator cu revenire
Forma de livrare	Mecanism cu suport de fixare
Aplicatie a dispozitivului	Control
Numar de clapete	1
Functie	Simplu
Caracteristica suplimentara	Cu portetichetă
Culoare	Alb

Suplimentare

Montare dispozitiv	Incastrat
Mod de fixare	Gheare, domeniul de lucru al deschiderii clestilor:51...70 mm Suruburi
Actuator	Clapeta
Gama de puteri	120 W
Finisare suprafata	Lucios
Marcaj	Fara marcaj
Tip borne	Borna fara surub
Structura cablu	Rigid Flexibil
Lungime de dezizolare conductor	13 mm
Inaltime	71 mm
Latime	71 mm
Adancime	37 mm
Adancimea partii vizuale	12 mm
Greutate neta	0,055316 kg
Segment de piata	Rezidential Cladiri comerciale mici

Mediu

Grad de protectie IP	IP20
Marca de conformitate	CE
Certificari produs	GOST-R
Standarde	SR EN 60669-1

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	3,900 cm
Latime prima forma de impachetare	7,100 cm
Lungime prima forma de impachetare	7,100 cm
Greutate prima forma de impachetare	56,500 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1

Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	9,500 cm
Latime a doua forma de impachetare	18,500 cm
Lungime a doua forma de impachetare	27,500 cm
Greutate a doua forma de impachetare	649,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S04
Numar unitati in a treia forma de impachetare	120
Inaltime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	40,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	60,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	8,441 kg

Durabilitatea ofertei

Ambalaj fara plastic	Da
Pachet cu carton reciclabil	Da
REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Nu contine metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Ambalare sustenabila	Da
Informatii exceptare RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
DEEE	Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi

Garantie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------