



### Principale

Range name	Sedna
Function	Priza de cablu
Delivery form	Fără ramă
Curent nominal	25 A la 250 V c.a.

### Suplimentare

Material of visible parts	Termoplastic stabilizat ABS-UV
Finisaj suprafata	Glossy
Mod de fixare	Gheare, domeniul de lucru al deschiderii cleștilor 56...74 mm
Înălțime	71 mm
Lățime	71 mm
Adâncime	48 mm
Depth of visual part	19,85 mm
Greutate produs	0,05613 kg

### Mediu

Conformity mark	CE
Grad de protectie IP	IP20

### Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	<a href="#">Declaratia REACH</a>
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) <a href="#">Declaratia RoHS UE</a>
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	<a href="#">Da</a>
Regulamentul RoHS China	<a href="#">Declaratia RoHS China</a>
Raport de mediu	<a href="#">Profilul Ambiental Al Produsului</a>

### Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------