



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	STR100
Tip proizvoda ili komponente	Senzor
Tip merenja	Temperatura
Primena uređaja	Sobna temperatura
Ip stepen zaštite	IP20/NEMA 1
Položaj	Životni prostor
Nosači za montažu	Zid
Dubina	25 mm
Visina	116 mm
Masa proizvoda	0,085 kg
Širina	84 mm
Priključak na vozilu	Otporni izlaz
Temperatura okoline za skladištenje	-20...70 °C
Standardi	CUL, UL 916 listed EN 15500 EN 61000-6-1 EN 61000-6-3 EN 61010-1 UL 94 V0
Kalibracioni sertifikat	Nijedan
Boja	Bela
Temperatura okoline za rad	0...50 °C
Relativna vlažnost	0...90 %
Ciljana zemlja	Azijsko-pacifički region Evropa

Dopunske informacije

Materijal	ABS + PC: orman
Tip ulaza	Senzor temperature 1800 Ω
Broj kablova	2 0,7 mm ²
Povezivanje - priključci	Provodnik (AWG 24...AWG 18)
Tačnost merenja	15...30 °C +/- 0.35 °C

Okruženje

Sertifikacije proizvoda	CE[RETURN]UL
Opseg merenja	0...50 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,8 cm
Package 1 Width	9,0 cm
Package 1 Length	12,1 cm
Package 1 Weight	90,2 g

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Bez PVC	Da
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima i kablovima bez halogena

Ugovorna garancija

Garancija	24 months
-----------	-----------