



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Mureva
Tip proizvoda ili komponente	Utičnica
Kratko ime uređaja	Mureva socket
Kategorija priključnice i utikača	Niskonaponska
Broj polova	2P + E
Tip mreže	AC
Standard utičnice	Za domaćinstvo Nemački

Dopunske informacije

[in] nazivna struja	16 A 10 A
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
[ue] nazivni napon	250 V
Materijal utikača, utičnice	Kućište: samogasivi konstruisan polimer
Materijal kontakta	Pinovi: nerđajući čelik Opruge: nerđajući čelik
Tip poklopca	Poklopac
Montaža uređaja	Nadgradno
Način montiranja	Montaža na panel
Broj utičnica	1
Povezivanje - priključci	Neodvojivi zavrtnji
Masa proizvoda	0,112 kg
Dimenzija baze	65 x 85 mm
Visina	85 mm
Širina	65 mm
Dubina	45,2 mm
Boja	Siva (RAL 7035)

Okruženje

Standardi	IEC 60884
Ip stepen zaštite	IP65 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK09 conforming to EN 62262
Otpornost na vatru	850 °C u skladu sa IEC 60695-2-1
Relativna vlažnost	50 % pri 40 °C 70 % pri 30 °C 90 % pri 20 °C
Temperatura okoline za rad	35 °C 86400 s) -25...40 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,6 cm
Package 1 Width	6,5 cm
Package 1 Length	8,6 cm
Package 1 Weight	110 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	18
Package 2 Height	11,9 cm
Package 2 Width	26,2 cm
Package 2 Length	26,8 cm
Package 2 Weight	2,137 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	54
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	6,899 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------