



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Ultra
Tip proizvoda ili komponente	Razvodna kanalica
Primena uređaja	Kablovski razvod
Nijansa boje	Bela (RAL 9010)
Količina po setu	Set od 18

Dopunske informacije

Dimenzije parapetnog razvoda	60 x 25 mm
Materijal parapetnog razvoda	Plastika
Podela odeljaka	1 odeljak
Način fiksiranja	Na izbušenim otvorima 230 mm Naponski kabl: pričvršćivanje zavrtanjem
Materijal	PVC (polivinil-hlorid)
Dužina	2000 mm
Visina	60 mm
Širina	25 mm

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP40
Ik stepen zaštite	IK07
Temperatura okoline za rad uređaja	-5...60 °C
Standardi	EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2006

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,0 cm
Package 1 Width	6,0 cm
Package 1 Length	200,0 cm
Package 1 Weight	519,5 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	36
Package 2 Height	13,0 cm
Package 2 Width	25,5 cm
Package 2 Length	200,0 cm
Package 2 Weight	18,742 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja