



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Linery
Ime proizvoda	BZ
Tip proizvoda ili komponente	Nosač sabirnice
Kratko ime uređaja	LA9Z
Količina po setu	Set od 10

Dopunske informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	TeSys
Broj polova	3P
Dopustiva struja	200 A - poprečni presek sabirnice: 12 x 5 mm 250 A - poprečni presek sabirnice: 15 x 5 mm 320 A - poprečni presek sabirnice: 20 x 5 mm 400 A - poprečni presek sabirnice: 25 x 5 mm 450 A - poprečni presek sabirnice: 30 x 5 mm 360 A - poprečni presek sabirnice: 12 x 10 mm 520 A - poprečni presek sabirnice: 20 x 10 mm 630 A - poprečni presek sabirnice: 30 x 10 mm
[ui] nazivni napon izolacije	690 V u skladu sa IEC 60947-1 690 V u skladu sa NF C 20-040
Udaljenost između držača	570 mm
Odstojanje izvoda sabirnice	60 mm
Boja	Siva

Okruženje

IP stepen zaštite	IP20 sa zaštitnim poklopcem
Temperaturna otpornost	125 °C
Standardi	UL 508 IEC 61439-2
Sertifikacija proizvoda	IEC

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,000 cm
Package 1 Width	6,300 cm
Package 1 Length	19,400 cm
Package 1 Weight	143,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	14,000 cm
Package 2 Width	11,400 cm
Package 2 Length	20,800 cm

Package 2 Weight	1,449 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	50
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	7,980 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena