



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Jodiolux
Tip proizvoda ili komponente	Prenosna protivpanična svetiljka
Primena uređaja	Osvetljenje
Boja	Plava
Dodatne informacije za uređaj	Svetlosni zrak za udaljenost do 300 m Uključeni filteri boja

Dopunske informacije

[ue] nazivni radni napon	230 V 50 Hz
Potrošnja	6,5 VA
Sastav uređaja	Jedinica za punjenje
Kapacitet baterije	7 Ah pri 6 V, Ni-Cd (nikl-kadmijum)
Vreme punjenja	24 sati
Tip sijalice	Halogena 10 W glavna sijalica Inkandescentna 1.5 W pomoćna sijalica
Autonomija	24 h pomoćna sijalica 4 h glavna sijalica
Svetlosni fluks	1300 Lm 2 m glavna sijalica 4 lm 1 m pomoćna sijalica
Operating mode options	Glavna sijalica: treperenje Pomoćna sijalica: treperenje
Ugao u radu	210 ° horizontalno
Materijal kućišta	Plastika
Električna klasa izolacije	Klasa II
Dužina	128 mm
Visina	334 mm
Širina	136 mm
Masa proizvoda	2,1 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP65
Temperatura okoline za rad uređaja	-10...40 °C
Standardi	IEC 2.2 EN 60598-2-8

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	13,0 cm
Package 1 Width	17,0 cm
Package 1 Length	34,5 cm
Package 1 Weight	2,193 kg

Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	13,665 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------