



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Prisma
Grupa proizvoda	Prisma G
Tip proizvoda ili komponente	Vrata
Kompatibilnost grupe proizvoda	Prisma Prisma G orman
Obezbeđena oprema	Vrata Ručica Brava (ključ 405) Ostale vrste brava i umetaka poručiti odvojeno 3 šarka
Type of door	Providni
Ip stepen zaštite	IP43 sa vratima, krovom i IP43 zaptivačem IP30 bez vrata IP40 sa vratima IP41 sa vratima i krovom

Dopunske informacije

Installation description	Nadzidni orman - širina 600 mm Slobodnostojeći orman - širina 600 mm Proširenje ormara - širina 600 mm
Strana za otvaranje vrata	Reverzibilno
Broj zaključavanja	3
Door opening angle	130 °
Broj vertikalnih modula (50 mm)	27
Materijal kućišta	Ručica: poliamid Staklo Dekorativni ram: tretirane čelične ploče
Količina po setu	Set od 1
Visina	1380 mm
Širina	600 mm
Dubina	33 mm
Masa proizvoda	9,86 kg
Materijal	Staklo
Završna obrada	Glatko Mat
Boja	Bela (RAL 9001)

Okruženje

Ik stepen zaštite	IK08 u skladu sa EN/IEC 62262
Standardi	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Tretman zaštite	Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,2 cm
Package 1 Width	62,5 cm
Package 1 Length	140,8 cm
Package 1 Weight	10,4 kg

Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	99,5 cm
Package 2 Width	200,0 cm
Package 2 Length	127,0 cm
Package 2 Weight	128,18 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------