



Osnovne informacije

Kablovski instalacioni sistem	Stubić Stub
Tip proizvoda ili komponente	Fiksiranje na pod

Dopunske informacije

Tip stuba	Jednostrano
Tip stuba	Jednostrani
Nijansa boje	Siva (RAL 9007)
Količina po setu	Set od 1
Završna obrada stuba/stubića	Anodička oksidacija Presvučen prahom
Način montaže stuba	Napregnut
Način pričvršćivanja	Sa zavrtnjima bez matice
Materijal	Aluminijum presvučen prahom
Dužina	102 mm
Visina	38 mm
Širina	125 mm
Segment tržišta	Stambene zgrade Male komercijalne zgrade

Okruženje

Standardi	EN 50085-1:2005 NF C 68-102
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C
Ip stepen zaštite	IP30

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,8 cm
Package 1 Width	10,4 cm
Package 1 Length	12,6 cm
Package 1 Weight	210,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	10,987 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------