



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Unica
Ime dekorativnog elementa	Unica Top - Unica Class
Tip proizvoda ili komponente	Centralna pločica
Pribor / posebna kategorija	Pribor za montažu
Prezentacija uređaja	Mehanizam
Broj utičnica	1
Zaštitna oprema	Nosač oznake Zaštitni poklopac
Nijansa boje	Grafit

Dopunske informacije

Tip priključka	RJ45
Montaža uređaja	Ugradno
Način pričvršćivanja	Utično
Kompatibilnost grupe proizvoda	Unica RJ45 priključak
Kompatibilnost proizvoda	Univerzalni RJ45 konektori za AMP i KRONE
Broj modula	2 modula
Materijal	ABS (akrilonitril-butadien-stiren): ploča poklopca
Dubina	21 mm
Širina	45 mm
Visina	45 mm
Masa proizvoda	0,0055 kg
Standardi	UNE 20315 UNE 60669

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP40
Ik stepen zaštite	IK01
Karakteristike životne sredine	Ulje Benzin Izbeljivač Alkohol Tečnost za čišćenje prozora Tečni sapun UV otpornost Aceton

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,000 cm
Package 1 Width	6,000 cm
Package 1 Length	5,000 cm
Package 1 Weight	12,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10

Package 2 Height	6,000 cm
Package 2 Width	12,000 cm
Package 2 Length	17,500 cm
Package 2 Weight	240,000 g
Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	80
Package 3 Height	15,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	1,920 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------