



## Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Actassi
Ime proizvoda	Actassi OPB
Tip proizvoda ili komponente	19" orman
Primena uređaja	Kabliranje
Applications	Za montažu 19" opreme Za zaštitu mrežne opreme
Tip ormara	Otvorena kutija
Support equipment	2 x fiksni 19" nosači povučeno 120 mm od prednje strane (razmak 25 mm)
Front face	Providna vrata
Tip vrata	Prednji deo providna vrata - sa sistem zaključavanja u jednoj tački (ključ: 333) - reverzibilno otvaranje na 180 °
Dostupnost za operacije	Zadnji deo Prednji deo Strana
Odvojivi delovi	Prednji deo odvojiva vrata bez alata Gornji deo slepa ploča Dno slepa ploča Sa zadnje strane slepa ploča Sa strane ploče odvojive bez alata
Colour	Svetlosiva (RAL 7035)

## Dopunske informacije

Sastav uređaja	3 x kablovski uvodi 1 x providna vrata prednji deo 2 x paneli sa strane 2 x 19" nosači prednji deo 1 x otvorena konstrukcija
Load rating	50 Kg statički 3 kg po jedinici
Back face	Izrez
Side face	Panel
Broj otvora	1 izreza strane 1 izrezdno 1 izrezgornji deo
Installation mode	Montaža na zid
Materijal	Čelična ploča: konstrukcija Čelična ploča: vrata Securit staklo: vrata Galvanizovani čelik: uspravno
Završna obrada	Epoksi poliester prah
Širina	600 mm
Visina	515 mm
Dubina	400 mm
Masa proizvoda	19,85 kg
Broj rekova	9U
Ciljana zemlja	Evropa

## Okruženje

Ik stepen zaštite	IK08 u skladu sa IEC 62262
Ip stepen zaštite	IP20 u skladu sa IEC 60529
Standardi	EIA-310D IEC 60297-3-100

## Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	45,5 cm
Package 1 Width	56,5 cm
Package 1 Length	61,0 cm
Package 1 Weight	18,666 kg
Unit Type of Package 2	PAM
Number of Units in Package 2	9
Package 2 Height	183,0 cm
Package 2 Width	100,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	184,0 kg

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------