

Osnovne informacije

Tip proizvoda ili komponente	Pojedinačni delovi upravljačke palice
Pribor / posebna kategorija	Pribor za upravljanje
Specifične primene proizvoda	Zahtevna aplikacija dizanja Laka aplikacija dizanja Srednje zahtevna aplikacija dizanja
Kompatibilnost proizvoda	XKD XKM XKB
Pribor / posebni tip	Potenciometar
Uslovi upotrebe	Za standardne aplikacije
Omska vrednost	2200 Ω
Veličina	18 mm

Dopunske informacije

Standardi	UTE 93-265
Karakteristike potenciometra	Linearna funkcija Neprekidno obrtno kretanje
Radni ugao	360 °
Mehanička trajnost	1000000 ciklusa
Centralni priključak	Ožičen do priključka
Centralna mrtva zona	2 ° +/- 1 %
Snaga disipacije u w	4 W 85 °C
Povezivanje - priključci	Krajevi sa slobodnim žicama zalemljeni za uređaj
Masa proizvoda	0,06 kg

Okruženje

Način montiranja	Telom
------------------	-------

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------