

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

13140

90 x 100 mm pločica - za diferencijalne zaštitne
prekidače - prekidače



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Kaedra
Tip proizvoda ili komponente	Set za interfejs
Pribor / posebni tip	Pribor za instalaciju

Dopunske informacije

Materijal kućišta	Kućište: samogasivi polimer
Masa proizvoda	0,047 kg
Dimenzija baze	90 x 100 mm
Širina	90 mm
Visina	100 mm
Boja	Siva (RAL 7035)

Okruženje

Standardi	IEC 60309-2 IEC 60309-1
Otpornost na vatru	650 °C u skladu sa IEC 60695-2-11
Ip stepen zaštite	IP65 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK09 conforming to IEC 62262

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	10,5 cm
Package 1 Width	11 cm
Package 1 Length	16,5 cm
Package 1 Weight	267 g

Održivost ponude

REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da

Ugovorna garancija

Garancija

18 meseci
