

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

15870

Multi 9 - TH - termostat za montažu na zid



Osnovne informacije

Range of product	Multi 9
Kratko ime uređaja	TH
Tip proizvoda ili komponente	Termostat za montažu na zid

Dopunske informacije

Način rada	"comfort": 5...30 °C
Tačnost merenja	+/- 0.5 °C
Opseg podešavanja temperature	5...30 °C
Maksimalna struja preklapanja	10 A - 250 V pf = 1 4 A - 250 V pf = 0,6
[ue] nazivni napon	230 V AC +/- 10 % pri 50/60 Hz
Povezivanje - priključci	Vijčani priključak
Visina	70 mm
Širina	70 mm
Dubina	25 mm

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP40
-------------------	------

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,5 cm
Package 1 Width	8,0 cm
Package 1 Length	8,0 cm
Package 1 Weight	86,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	72
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	6,9 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	У складу са изузецима
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	 Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------