

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

47891

motorni pogon MCH 200 do 250 V DC



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Masterpact NW
Grupa proizvoda	MasterPacT
Kratko ime uređaja	motorni pogon MCH
Tip proizvoda ili komponente	Motorni mehanizam
Primena uređaja	Navijanje automatske opruge
Kompatibilnost grupe proizvoda	Masterpact Masterpact NW prekidač Easypact EasyPact MVS prekidač
Napon upravljačkog kola	200/250 V DC

Dopunske informacije

Tip upravljanja	Motorni mehanizam
Maksimalno vreme punjenja	4 sekundi
Maksimalna radna frekvencija	<= 3 ciklusa po minuti
Prag napona okidanja	0.85...1.1 Un
Maksimalna potrošnja u va	180 W
Pribor / posebna kategorija	Rezervni delovi za Masterpact NW

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	12,5 cm
Package 1 Width	13,0 cm
Package 1 Length	23,0 cm
Package 1 Weight	1,88 kg
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	11,7 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	У складу са изузецима
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka

Ugovorna garancija

Garancija

18 meseci
