



Osnovne informacije

Tip proizvoda ili komponente	Zadnji priključci
Pribor / posebna kategorija	Pribor za povezivanje
Kompatibilnost grupe proizvoda	Masterpact NW Masterpact NW08 rastavljač Masterpact NW Masterpact NW10 rastavljač Masterpact NW Masterpact NW12 rastavljač Masterpact NW Masterpact NW16 rastavljač Masterpact NW Masterpact NW20 rastavljač Masterpact NW Masterpact NW08 prekidač Masterpact NW Masterpact NW16 prekidač Masterpact NW Masterpact NW10 prekidač Masterpact NW Masterpact NW12 prekidač Masterpact NW Masterpact NW20 prekidač Masterpact NW Masterpact NW02 prekidač
Broj polova	3P

[in] nazivna struja

800 A H1 izvlačivo
800 A H2 izvlačivo
800 A H3 izvlačivo
800 A L1 izvlačivo
1000 A H1 izvlačivo
1000 A H2 izvlačivo
1000 A H3 izvlačivo
1000 A L1 izvlačivo
1250 A H1 izvlačivo
1250 A H2 izvlačivo
1250 A H3 izvlačivo
1600 A H1 izvlačivo
1600 A H2 izvlačivo
1600 A H3 izvlačivo
800 A N1 izvlačivo
800 A NA fiksno
1000 A NA fiksno
1250 A NA fiksno
1600 A NA fiksno
800 A H1 fiksno
800 A H2 fiksno
800 A H3 fiksno
800 A L1 fiksno
800 A HA fiksno
1000 A H1 fiksno
1000 A H2 fiksno
1000 A H3 fiksno
1000 A L1 fiksno
1000 A HA fiksno
1250 A H1 fiksno
1250 A H2 fiksno
1250 A H3 fiksno
1250 A HA fiksno
1600 A H1 fiksno
1600 A H2 fiksno
1600 A H3 fiksno
1600 A HA fiksno
800 A HA izvlačivo
1000 A HA izvlačivo
1250 A HA izvlačivo
1600 A HA izvlačivo
1250 A HF izvlačivo
800 A N1 fiksno
1000 A N1 fiksno
1250 A L1 fiksno
1250 A N1 fiksno
1600 A N1 fiksno
1600 A L1 fiksno
1600 A N1 izvlačivo
1600 A L1 izvlačivo
800 A H2A izvlačivo
1000 A N1 izvlačivo
1000 A H2A izvlačivo
1250 A N1 izvlačivo
1250 A H2A izvlačivo
1250 A L1 izvlačivo
1600 A H2A izvlačivo
2000 A H1 izvlačivo
2000 A H2 izvlačivo
2000 A H2A izvlačivo
800 A H2A fiksno
800 A H10 fiksno
800 A H1b fiksno
800 A N2 fiksno
1000 A H2A fiksno
1000 A H10 fiksno
1000 A H1b fiksno
1000 A N2 fiksno
1250 A H2A fiksno
1250 A H10 fiksno
1250 A H1b fiksno
1250 A N2 fiksno
1600 A H2A fiksno
1600 A H10 fiksno
1600 A H1T fiksno
1600 A H1b fiksno
1600 A N2 fiksno
2000 A H1 fiksno
2000 A H2 fiksno
2000 A H2A fiksno
2000 A H10 fiksno
2000 A H1T fiksno
2000 A L1 fiksno
2000 A H1b fiksno
2000 A N2 fiksno

Dopunske informacije

Položaj priključaka	Zadnja strana
Položaj na uređaju	Donja strana
Pozicija priključka	Vertikalno
Povezivanje	115 mm

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	1,69 kg
Pakovanje 1 visina	5 cm
Pakovanje 1 širina	7,5 cm
Pakovanje 1 dužina	5 cm

Održivost ponude

Propis REACh	REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------