

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

48174

zadnji donji priključci horizontalni - za NW 25..32 - 4P



Osnovne informacije

Tip proizvoda ili komponente	Zadnji priključci
Pribor / posebna kategorija	Pribor za povezivanje
Kompatibilnost grupe proizvoda	Masterpact NW Masterpact NW20 rastavljač Masterpact NW Masterpact NW25 rastavljač Masterpact NW Masterpact NW32 rastavljač Masterpact NW Masterpact NW32 prekidač Masterpact NW Masterpact NW20 prekidač Masterpact NW Masterpact NW25 prekidač
Broj polova	4P
[in] nazivna struja	3200 A H1 izvlačivo 3200 A H2 izvlačivo 3200 A H3 izvlačivo 3200 A H1 fiksno 3200 A H2 fiksno 3200 A L1 izvlačivo 2000 A H3 izvlačivo 2000 A L1 izvlačivo 2500 A H1 izvlačivo 2500 A H1T izvlačivo 2500 A H2 izvlačivo 2500 A H2A izvlačivo 3200 A H1T izvlačivo 3200 A H2A izvlačivo 2500 A N1 fiksno 2500 A H1 fiksno 2500 A H2 fiksno 2500 A H2A fiksno 2500 A H1T fiksno 2500 A L1 fiksno 2500 A H1b fiksno 2500 A N2 fiksno 3200 A H2A fiksno 3200 A H1T fiksno 3200 A L1 fiksno 3200 A H1b fiksno 3200 A HA fiksno 3200 A HF fiksno 2500 A HA fiksno 2500 A HF fiksno 2500 A N1 izvlačivo 2500 A L1 izvlačivo 2500 A H1b izvlačivo 2500 A N2 izvlačivo 2500 A HA izvlačivo 2500 A HF izvlačivo 2500 A HA10 izvlačivo 3200 A H1b izvlačivo 3200 A HA izvlačivo 3200 A HF izvlačivo 3200 A HA10 izvlačivo 2500 A HA10 fiksno 3200 A HA10 fiksno 2500 A H3 izvlačivo 2500 A H10 izvlačivo 3200 A H10 izvlačivo

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovenavedenih informacija.

Dopunske informacije

Položaj priključaka	Zadnja strana
Položaj na uređaju	Donja strana
Pozicija priključka	Horizontalno
Povezivanje	115 mm

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	4,156 kg
Pakovanje 1 visina	5 cm
Pakovanje 1 širina	8 cm
Pakovanje 1 dužina	7 cm

Održivost ponude

Propis REACh	REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------