

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

# 48209

## motorni pogon - MCH - 200..250 V DC



### Osnovne informacije

Kratko ime uređaja	Motorni pogon MCH
Tip proizvoda ili komponente	Motorni pogon MCH
Primena uređaja	Navijanje automatske opruge
Kompatibilnost grupe proizvoda	Masterpact NW prekidač
Tip upravljanja	Motorni mehanizam
Napon upravljačkog kola	200...250 V DC
Circuit breaker mounting mode	Fiksno

### Dopunske informacije

Maksimalno vreme punjenja	4 sekundi
Maksimalna potrošnja u va	180 VA

### Offer Sustainability

Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>

### Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------